

LISTA DE MATERIAIS

PROTEÇÃO INDIVIDUAL

	Jaleco ou pijama cirúrgico (cor definida pela turma e com bordado Instituto Prime); 02 Óculos de Proteção (um para o paciente);
	Filme de PVC para proteção do equipo;
	Máscara descartável tripla camada;
	Respirador N95;
П	Luvas látex descartável;
	Face shield;
	Luvas plásticas de sobrepor (sobreluva);
	Jogos de campos para mesa auxiliar e babador;
П	Canudo para proteção da ponta seringa tríplice;
	Sacos de geladinho para proteção de turbina e contra-ângulo;
	RUMENTAIS - PRÓTESE
шэп	RUMENTAIS - PROTESE
	Articulador Semi Ajustável (preferencialmente Bio-Art A7 Plus calibrado para ser intercambiável) com respectivo arco facial;
	Afastadores labial para fotografias frontal e lateral – Indusbello ou similar (formato
	em C e em V);
	Broca esférica de aço para peça de mão nº 8;
	01 Cabo de bisturi no 3;
	01 Compasso de ponta seca;
	Compasso de Willis;
	Conta gotas;
	05 Discos de Carborundum;
	Espátula metálica inoxidável n.7;
	Espátula metálica inoxidável n.31;
	Espátula metálica inoxidável para cimento, n.24, 24F e 36 (inserção);
	Espátula metálica inoxidável para gesso;
	Espátula metálica inoxidável LeCron;
	Espátula de Pedreiro grande (Pode ser uma utilizada em lanchonetes, também
	utilizada para descascar paredes e deve ser do tamanho de uma arcada dentária);
	Espelhos para fotografia intra-oral (vidro ou metal polido);
	,
	Especímetro (Bio-Art, OTTO ou similar);
	Estilete para papel;
	Faca para gesso;
	Graal de Borracha e espátula para alginato (2 conjuntos);
	Isqueiro;
	05 Jogos clínicos básicos (Espelho clínico adulto de primeiro plano, sonda
	exploradora no5, sonda milimetrada periodontal, pinça clínica, espátula de inserção
	no 1, Pinça de Müller, tesoura e seringa Carpule);
	Espelhos para fotografias intra-Oral - Barasch, Indusbello, Prisma ou similar (pode
	ser de vidro ou metal polido); Jogo de moldeiras perfuradas de alumínio (superior e inferior);
	Jogo de moldeiras perfuradas de aluminio (superior e inferior), Jogo de moldeira perfurada superior e inferior, de plástico:
1.1	



 Jogo de moldeiras parciais perfuradas, superior e inferior; Jogo de moldeiras superior e inferior para desdentado total; Lamparina a álcool; Lamparina a álcool tipo Hannau; Lápis cópia azul; Lapiseira n.05 (grafite preto e vermelho); 02 Mandris (Adaptador) para brocas de alta rotação, uso em baixa rotação; 03 Mandris para disco (peça de mão); 01 Mandril para disco (Contra-ângulo); 	
 Lamparina a álcool; Lamparina a álcool tipo Hannau; Lápis cópia azul; Lapiseira n.05 (grafite preto e vermelho); 02 Mandris (Adaptador) para brocas de alta rotação, uso em baixa rotação; 03 Mandris para disco (peça de mão); 	
 Lamparina a álcool tipo Hannau; Lápis cópia azul; Lapiseira n.05 (grafite preto e vermelho); 02 Mandris (Adaptador) para brocas de alta rotação, uso em baixa rotação; 03 Mandris para disco (peça de mão); 	
 Lápis cópia azul; Lapiseira n.05 (grafite preto e vermelho); 02 Mandris (Adaptador) para brocas de alta rotação, uso em baixa rotação; 03 Mandris para disco (peça de mão); 	
 Lapiseira n.05 (grafite preto e vermelho); 02 Mandris (Adaptador) para brocas de alta rotação, uso em baixa rotação; 03 Mandris para disco (peça de mão); 	
□ 03 Mandris para disco (peça de mão);	
□ 01 Mandril para disco (Contra-ângulo):	
Mesa de Camper para articulador; Mesa de Camper para articulador;	
☐ Micromotor, Contra-ângulo e Peça reta;	
Paquímetro milimetrado (utilização em Ortodontia);	
05 Pares de placas para montagem em articulador; 03 Pinasa mullar:	
□ 02 Pinças muller;□ 01 Pinça goiva;	
□ 02 Pincéis para vaselina;	
□ 01 Pincél grande para isolar modelo;	
 03 Pincéis com pelo de Marta tamanho pequeno nº 1 (Tigre 308-0 ou Dencril - a 	
venda nas dentais);	
□ 02 Placas de vidro;	
□ Pontas diamantadas de boa qualidade – mínimo de 03 cada uma: 3216, 2214, 2215	5,
3217, 4138, 4137, 3203, 3168, 1064, 2121, 2136;	
05 Potes Dappen de vidro;	
01 Pote grande de vidro, com tampa, para resina acrílica (Paladon);	
O1 Régua de Fox com arco; O1 Régua milimatrada andodântica;	
 01 Régua milimetrada endodôntica; 01 Saca Prótese (ou pinça Backaus); 	
 01 Saca Frotese (od pinça Backads); 01 Sonda para inspeção de furca (Naber); 	
□ Seringa para elastômero;	
☐ Turbina em alta rotação;	
MATERIAIS OPICIONAIS, MAS RECOMENDADOS PARA UM MELHOR DESEMPENHO	<u> </u>
NAS ATIVIDADES PRÁTICAS	
□ Motor de bancada elétrico;	
INSTRUMENTAIS – CIRURGIA	
□ Abaixador de língua;	
02 afastadores bucais de Minessota;	
□ 01 afastador Branemark;	
□ 01 Alveolótomo/ Pinça Goiva	
□ 02 Broca cirúrgica 702 para alta rotação;	
 02 Broca cirúrgica 702 para peça reta; 	
□ 02 Brocas cirúrgicas esféricas diamantadas para Peça Reta (nº8 ou 10);	
01 Caixa de instrumental de aço inoxidável;	
02 Cubas metálicas inox pequenas; 04 Curata de Luca (Caras);	
01 Cureta de Luca (6 ou 8);Conjunto de alavancas e fórceps;	



П	01 Compasso Castroviejo;
	01 Contra-ângulo para implante 20:1 ou 16:1;
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	01 Peça angulada cirúrgica multiplicadora 1:2;
	01 Descolador de Molt/ descolador 2/4;
	01 Goriótomo duplo (reto e curto);
	01 Jogo de curetas periodontais;
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	01 Lima para osso cirúrgico;
	01 Pinça Adson delicada;
	01 Pinça Backaus;
	01 Pinça de Allis;
	01 Pinça Dietrich;
	02 Cabos de bisturi;
	01 Pinça Smith separador de cavidade;
	01 Pinça hemostática reta ou curva (Halstead);
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	01 Pinça Corn (para cirurgias plásticas peri-implantar);
	01 Ponta de aspirador cirúrgico (titânio ou descartável);
	01 Porta agulha (Castroviejo);
	02 Seringas Carpule (com refluxo);
	Seringas de plástico 20ml (descartável) + agulha ou kit de irrigação;
	01 Tesoura de Goodman Fox (tecido mole);
	01 Tesoura Iris curva ou reta;
	,
МАТЕ	RIAIS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE ACRÍLICO/CERÂMICA
	INIAIO I ANA AGABAMENTO E I GEIMENTO DE AGNIEIGO/GENAMIGA
	Vit de freces pero ecohemente de espílico (American Pura)
	Kit de fresas para acabamento de acrílico (American Burs)
	01 disco picotado D04R22;
	•
	01 disco diamantado dupla face 7020;
	01 disco diamantado dupla face 7020; 01 fresa 1520 (vermelha);
	01 disco diamantado dupla face 7020; 01 fresa 1520 (vermelha); 01 fresa 1511 (vermelha);
	01 disco diamantado dupla face 7020; 01 fresa 1520 (vermelha);
	01 disco diamantado dupla face 7020; 01 fresa 1520 (vermelha); 01 fresa 1511 (vermelha); 01 fresa 1506 (azul).
	01 disco diamantado dupla face 7020; 01 fresa 1520 (vermelha); 01 fresa 1511 (vermelha);
	01 disco diamantado dupla face 7020; 01 fresa 1520 (vermelha); 01 fresa 1511 (vermelha); 01 fresa 1506 (azul).
	01 disco diamantado dupla face 7020; 01 fresa 1520 (vermelha); 01 fresa 1511 (vermelha); 01 fresa 1506 (azul). Kit de fresas para polimento de acrílico EVE TECHNIK
	01 disco diamantado dupla face 7020; 01 fresa 1520 (vermelha); 01 fresa 1511 (vermelha); 01 fresa 1506 (azul). Kit de fresas para polimento de acrílico EVE TECHNIK 01 H334K (verde);
	01 disco diamantado dupla face 7020; 01 fresa 1520 (vermelha); 01 fresa 1511 (vermelha); 01 fresa 1506 (azul). Kit de fresas para polimento de acrílico EVE TECHNIK 01 H334K (verde); 01 H334Km (cinza);
	01 disco diamantado dupla face 7020; 01 fresa 1520 (vermelha); 01 fresa 1511 (vermelha); 01 fresa 1506 (azul). Kit de fresas para polimento de acrílico EVE TECHNIK 01 H334K (verde);
	01 disco diamantado dupla face 7020; 01 fresa 1520 (vermelha); 01 fresa 1511 (vermelha); 01 fresa 1506 (azul). Kit de fresas para polimento de acrílico EVE TECHNIK 01 H334K (verde); 01 H334Km (cinza); 01 H334Kf (amarela);
	01 disco diamantado dupla face 7020; 01 fresa 1520 (vermelha); 01 fresa 1511 (vermelha); 01 fresa 1506 (azul). Kit de fresas para polimento de acrílico EVE TECHNIK 01 H334K (verde); 01 H334Km (cinza);
	01 disco diamantado dupla face 7020; 01 fresa 1520 (vermelha); 01 fresa 1511 (vermelha); 01 fresa 1506 (azul). Kit de fresas para polimento de acrílico EVE TECHNIK 01 H334K (verde); 01 H334Km (cinza); 01 H334Kf (amarela);
	01 disco diamantado dupla face 7020; 01 fresa 1520 (vermelha); 01 fresa 1511 (vermelha); 01 fresa 1506 (azul). Kit de fresas para polimento de acrílico EVE TECHNIK 01 H334K (verde); 01 H334Km (cinza); 01 H334Kf (amarela);
	01 disco diamantado dupla face 7020; 01 fresa 1520 (vermelha); 01 fresa 1511 (vermelha); 01 fresa 1506 (azul). Kit de fresas para polimento de acrílico EVE TECHNIK 01 H334K (verde); 01 H334Km (cinza); 01 H334Kf (amarela); Kit para polimento de cerâmica EVE ECOCERAM 01 W2BNK (rosa);
	01 disco diamantado dupla face 7020; 01 fresa 1520 (vermelha); 01 fresa 1511 (vermelha); 01 fresa 1506 (azul). Kit de fresas para polimento de acrílico EVE TECHNIK 01 H334K (verde); 01 H334Km (cinza); 01 H334Kf (amarela); Kit para polimento de cerâmica EVE ECOCERAM 01 W2BNK (rosa); 01 W2BVK (cinza);
	01 disco diamantado dupla face 7020; 01 fresa 1520 (vermelha); 01 fresa 1511 (vermelha); 01 fresa 1506 (azul). Kit de fresas para polimento de acrílico EVE TECHNIK 01 H334K (verde); 01 H334Km (cinza); 01 H334Kf (amarela); Kit para polimento de cerâmica EVE ECOCERAM 01 W2BNK (rosa);
	01 disco diamantado dupla face 7020; 01 fresa 1520 (vermelha); 01 fresa 1511 (vermelha); 01 fresa 1506 (azul). Kit de fresas para polimento de acrílico EVE TECHNIK 01 H334K (verde); 01 H334Km (cinza); 01 H334Kf (amarela); Kit para polimento de cerâmica EVE ECOCERAM 01 W2BNK (rosa); 01 W2BVK (cinza); 01 W2BSK (verde);
	01 disco diamantado dupla face 7020; 01 fresa 1520 (vermelha); 01 fresa 1511 (vermelha); 01 fresa 1506 (azul). Kit de fresas para polimento de acrílico EVE TECHNIK 01 H334K (verde); 01 H334Km (cinza); 01 H334Kf (amarela); Kit para polimento de cerâmica EVE ECOCERAM 01 W2BNK (rosa); 01 W2BVK (cinza);
	01 disco diamantado dupla face 7020; 01 fresa 1520 (vermelha); 01 fresa 1511 (vermelha); 01 fresa 1506 (azul). Kit de fresas para polimento de acrílico EVE TECHNIK 01 H334K (verde); 01 H334Km (cinza); 01 H334Kf (amarela); Kit para polimento de cerâmica EVE ECOCERAM 01 W2BNK (rosa); 01 W2BVK (cinza); 01 W2BSK (verde); Kit para polimento de cerâmica/metal EVE UNIVERSAL
	01 disco diamantado dupla face 7020; 01 fresa 1520 (vermelha); 01 fresa 1511 (vermelha); 01 fresa 1506 (azul). Kit de fresas para polimento de acrílico EVE TECHNIK 01 H334K (verde); 01 H334Km (cinza); 01 H334Kf (amarela); Kit para polimento de cerâmica EVE ECOCERAM 01 W2BNK (rosa); 01 W2BVK (cinza); 01 W2BSK (verde);
	01 disco diamantado dupla face 7020; 01 fresa 1520 (vermelha); 01 fresa 1511 (vermelha); 01 fresa 1506 (azul). Kit de fresas para polimento de acrílico EVE TECHNIK 01 H334K (verde); 01 H334Km (cinza); 01 H334Kf (amarela); Kit para polimento de cerâmica EVE ECOCERAM 01 W2BNK (rosa); 01 W2BVK (cinza); 01 W2BSK (verde); Kit para polimento de cerâmica/metal EVE UNIVERSAL 01 L22 (cinza claro);
	01 disco diamantado dupla face 7020; 01 fresa 1520 (vermelha); 01 fresa 1511 (vermelha); 01 fresa 1506 (azul). Kit de fresas para polimento de acrílico EVE TECHNIK 01 H334K (verde); 01 H334Km (cinza); 01 H334Kf (amarela); Kit para polimento de cerâmica EVE ECOCERAM 01 W2BNK (rosa); 01 W2BVK (cinza); 01 W2BSK (verde); Kit para polimento de cerâmica/metal EVE UNIVERSAL



MATERIAIS E KITS PARA HANDS ON E TODAS AS PRÁTICAS CLÍNICAS

Lista de componentes protéticos (Conexão)* □ 06 transferentes HE 4.1 MA (Cód. 025020); □ 04 transferentes HE 4.1 MF (Cód. 057020); □ 06 tranferentes micro unit MA (Cód. 094000); □ 02 tranferentes micro unit MF (Cód. 103000); □ 02 transferentes Esteticone MA (Cód. 16700099); □ 02 transferentes CM MA (Cód. 026103); □ 02 transferentes CM MF (Cód. 028103); □ 06 protetores de mini-pilar (Cód. 095000); Kit protético de chaves (Conexão)* □ 01 Kit protético de chaves com catraca CONEXÃO (ou similar) para prótese sobre implantes; □ 01 chave digital hexagonal 1.2mm extra-curta ou mini; □ 01 chave hexagonal 1.2mm para torquímetro longa. Kits Cirúrgicos e Motores □ 01 kit cirúrgico Start (Conexão implants); □ 01 Kit de enxerto (Conexão implants) □ 01 Kit de Levantamento de Seio (Supremo) □ 01 Motor de Implante (NSK, KAVO, Driller ou similar) Manequim e Material para Hands on □ 01 Manequim pré-molar c/ gengiva – 4005GT (Nacional Ossos); 01 Banana para treinamento em sutura (comprar quando for informado o dia da atividade): □ 01 Maçã para treinamento em sutura (comprar quando for informado o dia da atividade); 01 Uva para treinamento em sutura (comprar quando for informado o dia da atividade); *Fique atento! O sistema de implantes utilizado no Instituto Prime é a Conexão Dental Implants. Não é possível realizar cirurgias de implantes com kits cirúrgicos de outros fabricantes. OBS.: Novos componentes poderão ser solicitados, de acordo com a situação clínica de cada paciente e marca do implante. MATERIAL DE CONSUMO (COMPRA COLETIVA) ☐ Ácido fluorídrico para porcelana 10%; ☐ Ácido fosfórico 37%; ☐ Adesivo dentinário monofásico ou universal; ☐ Agulha descartável para anestesia; ☐ Álcool a 70%; ☐ Álcool absoluto; ☐ Alginato (Hydrogum 5, Hydrogum ou Jeltrate ou similar);



Algodão;
Algodão em rolinho;
Anestésico em tubete - DFL (Lidocaina 2% e/ou Mepivacaina);
Anestésico tópico;
Base resiliente para reembasamento de Prótese Total (ex. Soft-Confort , Dentusoft,
Soft Rebase ou similar)
Bioplic;
Caixa de lâmina de bisturi no 15C ou 15;
Caixa de lâmina de bisturi no 12;
Babador descartável para bancada e pacientes;
Carbono em fita Accufilm II ou similar;
Carbono líquido; Cera 7;
Cera utilidade;
Cimento de hidróxido de cálcio (Dycal ou Hidro-C ou similar);
Cimento provisório Temp Bond (Kerr) ou Rely-X Temp (3M- ESPE) ou Temp Cem;
Cimento resinoso dual (Ex.: Rely X ARC ou AllCem ou similar);
Cimento resinoso Autocondicionante: ex.: Odontomega ou U-200 (3M) ou similar
Cimento resinoso Veneer para laminados cerâmicos (Ivoclair ou 3M ou FGM);
Coltosol;
Dique de borracha;
EDTA;
Espátula de madeira (abaixador de língua);
Fito toflon (yada rassa):
Fita teflon (veda-rosca);
01 Fotopolimerizador de boa qualidade (Radii call ou similar);
Gaze – preferencialmente Cremer ou similar de boa qualidade;
Gesso tipo II;
Gesso tipo III; Gesso tipo IV (Snow Rock, Elite Rock, Fuji, Durone ou similar);
Godiva em bastão DFL (baixa fusão);
Godiva em bastão Kerr (baixa fusão);
Gral Cirúrgico para esterilização;
Hemostático líquido (Viscostat clear, Hemostop ou similar);
Hidróxido de cálcio PA;
Hipoclorito de Sódio 1% para desinfecção de moldes;
Isolante para gesso (Cel-lac ou similar);
Kit completo de pinos de fibra de vidro FGM com brocas (séries DC e DC-E); Líquido
de acrílico;
Luva plástica de sobrepor (sobreluva);
Luvas de látex - PP, P, M e G;
Máscara descartável com tripla camada;
Matriz de Aço 5mm e 7mm;
Óleo para lubrificar turbina;
Pedra-Pomes;
Pistola Universal para silicone de adição e resinas bisacrílica;
Ponta aplicadora Microbrush ou similar;
Pontas aplicadoras de silicone fluida tipo "unha de gato" (amarelas);
Pontas misturadoras de silicone fluida (amarelas);
Pontas misturadoras de silicone para registro (azul);
Resina acrílica – Pó – nas cores 60, 62, 66, 69, Incolor (Duralay ou Dencrilay ou
Dencor);
Resina acrílica – Pó – Rosa;



WhatsApp: (71) 3019-8202

Especialização em Implantodontia

☐ R€ ☐ R€ ☐ R€ ☐ Si ☐ Si ☐ ou	esina acrílica – Pó – vermelha (Duralay); esina acrílica Pattern vermelha (GC ou Kota); esina BisAcrílica - cores A1 e A2 (DMG, Protemp 3M, Voco ou FGM); esina composta Flow – cor A0,5, A1 e A2; esina composta fotopolimerizável – cor EA1, B1, EA2, DA2, EA3, EA3,5; lano Monocomponente; licona de adição – pasta densa e fluidas (preferencialmente DMG, Ivoclar, Coltene a Kulzer);			
	licona de condensação – pasta densa e fluida (Zetaplus – Oranwash ou Optosil – antopren);			
□ Sii □ Sii □ Su	licona Gingifast Rígido; licona para registro Oclusal (Zhermack ou similar); ugador descartável; aselina sólida.			
<u>Ol</u>	bs.: Novos materiais poderão ser solicitados durante o curso.			
MATERIAL DE CONSUMO PARA USO EM CIRURGIAS				
Ág Ag Al Al Ar Ar Ar De Fid Fid	pridor de boca borracha; gua para injeção ou soro fisiológico 0.9%; gulha descartável curta; gulha descartável longa; cool 70%; cool Absoluto; nestésico Lidocaína 2% 1:100.000 (DFL); nestésico Articaína 4% 1:100.000 (DFL); nestésico Mepivacaína 3% sem vaso (DFL); nestésico tópico; etergente enzimático; o de sutura 4-0 – Poliglactina 910 (Technofio); o de sutura Mononylon 4-0 (Technofio); amina de bisturi números 15C e 12			
Parceiro Comercial:				
JC Odontomedical				

www.intitutoprime.odo.br